



AT


Interface/
Acumulador

INTERFACE ACUMULADOR

Dados de Engenharia		
Código:	AT-ACOSF-06TBF	AT-ACOSA-06TB
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	6,20 Kg	2,15 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	60 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-06*T*F	AT-S0*A*-06*T
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T : 18x1/2"BSP	AC : 1/2"BSP
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T : 16x1/2"BSP	AC : 1/2"BSP




Lateral Direita




1st Angle




Frontal




Lateral Esquerda




Superior



Traseira




Circuito Paralelo




INTERFACE ACUMULADOR

• Exemplo de Aplicação "Topo":



• *Válvulas não inclusas no bloco.*

• *Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm
acompanha a interface.*




Kit de montagem-PR000618			
Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 28,3 d 23,3 e 3,8	PR000617

Standard TN06


INTERFACE ACUMULADOR

• Exemplo de Aplicação "Entre Blocos":



• Válvulas não inclusas no bloco.












Kit de montagem-PR000618			
Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 28,3 d 23,3 e 3,8	PR000617



	SAE-08
A	3/4-16 UNF-2B
B	26mm
D1	12,7mm(H7)
F	13mm
G	9mm
G1	12mm
H1	14mm
L1	20,5mm
L2	29mm
M	1,5mm

Fabricante	Cavidade
Hydac	FC08-2
Parker	C08-2
Eaton	C-08-2
Bosch Rexroth	CA08A-2N
HydraForce	VC08-2
Command Controls	C08-20
Danfoss	SDC08-2

INTERFACE ACUMULADOR

Itens Avulsos					
Descrição	TN	Simbologia	Qmáx (lpm)	Pmáx (bar)	Código
Válvula de Alívio	08		38	até 34,5	AH000397
Válvula de Alívio	08		38	até 62	AH000539
Válvula de Alívio	08		38	até 124	11854
Válvula de Alívio	08		38	até 227,5	11861
Válvula de Alívio	08		38	até 345	11837
Válvula de Alívio	08		38	até 420	AH000540
Estranguladora de Vazão Bidirecional	08		60	420	11833
Direcional Normalmente Aberta(24VCC)	08		38	350	11845
Tampão Cavidade SAE-08-2	—		—	—	AH000542
Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm	—		—	—	01507
Gicleur Ø1,5xM6x1,0mm	—		—	—	01508
Gicleur Ø2,0xM6x1,0mm	—		—	—	AH000541

- **Recomendamos a utilização de válvula de segurança certificada.**